

TECHSPEC® 35mm Distance Focale, Objectif Distance Focale Fixe Série HP



35mm Focal Length, #86-573



Stock **#86-573** ☐ En Stock

− 1 +

€575,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€575,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Option Iris:
Variable

Longueur (mm):
70.97

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
41.4mm - 10.4°

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":

57.0mm - 14.3°
Filetage Filtre: M37 x0.75 (Female)
Diamètre Max. (mm): 48.1
Diamètre Externe (mm): 48.1
Poids (g): 226
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3": 31.0mm - 7.8°
Max. Protrusion Derrière (mm): 1.06
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1": 83.4mm - 20.7°
Cercle Image Max. (mm): 17.60
Ouverture Numérique NA, Côté Objet: 0.0402
Champs de Vision Horizontal, Format de Capteur max.: 92.8mm - 22.9°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1,1": 92.8mm - 22.9°
Nombre d'Éléments (Groupes): 7 (6)
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/1,8": 46.6mm - 11.7°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2,5": 37.5mm - 9.5°
Type: Fixed Focal Length Lens
Distance Focale FL (mm): 35.00
Grossissement Primaire PMAG: 0.155
Taille maximale du capteur: 1.1"
Distance de Travail (mm): 200 - ∞
Monture: C-Mount
Ouverture (f/#): f/1.8 - f/16
Traitement: λ/4 MgF ₂
Spécification du Traitement: λ/4 MgF ₂
Position de la Pupille d'Entrée (mm): 36.78
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/4": 23.2mm - 5.9°
Plan Principal de l'Espace Objet (mm): 55.84
Plan Principal de l'Espace Image (mm): -19.36
Champs de Vision, Format de Capteur max.: Horizontal: 92mm - 22.7° Vertical: 68.6mm - 17.1° Diagonal: 116.1mm - 28.1°
Distorsion maximum (%): 0.47
Longueur Maximum (mm): 65.8
Longueur Minimum (mm): 60
Position de la Pupille de Sortie (mm): -61.22
Lens Wavelength Range: VIS
Imaging Lens Type: High Performance Lens
Température de Stockage (°C): -20 to +60 For questions regarding operating

temperature please contact our support team

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
[Conforme](#)

Reach 209:
[Conforme](#)

Certificate of Conformance:
[Visionner](#)

