

[Afficher tous les 52 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC®

35mm, Traitement Or Protégé, Miroir à Angle Droit N-BK7



Stock

#65-845

CONTACT

-

1

+

€223<sup>,00</sup>

AJOUTER AU PANIER

| Prix sur Quantité |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Qté 1-5           | €223,00 prix unitaire            |
| Qté 6-25          | €178,00 prix unitaire            |
| Qté 26-49         | €167,00 prix unitaire            |
| Need More?        | <a href="#">Demande de Devis</a> |

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Right Angle Mirror

Type:

Propriétés physiques et mécaniques

35.00

Longueur des Côtés (mm):

±0.1

Tolérance Dimensionelle (mm):

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Protective as needed | Biseau:                        |
| 44.55 x31.50         | Ouverture Utile CA (mm):       |
| 49.50                | Longueur de l'Hypoténuse (mm): |

Propriétés optiques

|                                                                                                                 |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| N-BK7                                                                                                           | Substrat: □                       |
| 40-20                                                                                                           | Qualité de Surface:               |
| Spécification du Traitement:<br>R <sub>avg</sub> >96% @ 700 - 2000nm<br>R <sub>avg</sub> >96% @ 2000 - 10,000nm |                                   |
| Protected Gold (700-10000nm)                                                                                    | Traitement:                       |
| Metal                                                                                                           | Type de Traitement:               |
| ±2                                                                                                              | Tolérance Angulaire (arcmin):     |
| 0.7 - 10                                                                                                        | Gamme de Longueur d'Onde (µm):    |
| 700 - 10000                                                                                                     | Gamme de Longueur d'Onde (nm):    |
| 0.8 J/cm² @ 1064nm, 10ns                                                                                        | Damage Threshold, Reference: □    |
| 1.25                                                                                                            | Power (fringes) @ 632.8nm:        |
| 0.50                                                                                                            | Irregularity (fringes) @ 632.8nm: |

Conformité réglementaire

|           |                             |
|-----------|-----------------------------|
| Conforme  | RoHS 2015:                  |
| Visionner | Certificate of Conformance: |
| Conforme  | Reach 247:                  |

Description produit


• Refléchissent la lumière à 90°

• Parfaits pour aligner le système

• Traitements aluminium amélioré, or protégé et argent protégé disponibles

Les Miroirs à Angle Droit TECHSPEC® sont disponibles avec des traitements en aluminium amélioré, or protégé ou argent protégé. Ces traitements permettent une meilleure manipulation du composant, une durabilité accrue du traitement métallique et une protection contre l'oxydation avec peu d'impact sur la performance du traitement métallique. Les miroirs sont conçus avec un substrat N-BK7. Les miroirs à angle droit réfléchissent la lumière incidente à 90°, sont faciles à monter et sont essentiels dans de nombreux systèmes optiques. Les Miroirs à Angle Droit TECHSPEC® sont idéaux pour les applications nécessitant un alignement de précision et des performances élevées.

Informations techniques



Sur mesure

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.

Nos capacités comprennent :

- Dimensions, matériaux, traitements, etc. personnalisés
- Qualité de surface et planéité de surface de haute précision

- Tolérances serrées et géométries complexes
- Production évolutive – du prototype à la série

En savoir plus sur nos [capacités de fabrication sur mesure](#) ou soumettre une demande [ici](#).

---