

[Afficher tous les 12 produits de la même famille.](#)

Spot Lumineux Coaxial Haute Intensité Ethernet 365 nm

See More by [Advanced Illumination](#)



Advanced Illumination Ethernet Controlled High Intensity LED Spot Lights

Stock **#21-356** [CONTACT](#)

-

1

+

€675^{,00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€675,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

i Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | [En savoir plus](#)

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

SL162-365C1

Numéro de Modèle:

50,000

Durée de Vie LED (heures):

1

Nombre de LEDs:

LED Illuminator	Type d'Éclairage:
Required Controller #18-645 ; Required Power Supply #66-855	Remarque:
Advanced Illumination	Fabricant:
Spot Light	Géométrie:
Constant, Pulsed, Gated	Mode d'Éclairage:

Propriétés physiques et mécaniques

85.1	Poids (g):
------	------------

Propriétés optiques

UV	Couleur:
365	Longueur d'Onde (nm):

Connectivité matérielle & interfaçage

C1	Connecteur:
Power Supply Required and Sold Separately. USA: #66-855 Europe: #66-855 Japan: #89-513 Korea: #33-773 China: #66-855	Alimentation d'Énergie:
2	Longueur du Câble (m):

Environnement & durabilité

0 to +60	Température d'Utilisation (°C):
----------	---------------------------------

Conformité réglementaire

Dispensé	RoHS 2015:
Contains SVHC(s)	Reach 224:
Visionner	Certificate of Conformance:

Description produit

- Contrôlables via l'interface graphique Ethernet ou le navigateur Web
 - Compatibles avec les connecteurs de fibre 8 mm ou 1/4" (0,312")
 - Gestion thermique efficace pour une longue durée de vie des LED
 - Compatibles avec les [Rétroéclairages Télécentriques TECHSPEC®](#) et les [Objectifs Télécentriques TECHSPEC®](#)
- Les Éclairages en Ligne Haute Intensité Contrôlés par Ethernet d'Advanced Illumination utilisent un connecteur C1 pour se connecter au Contrôleur à Sortie Unique DCS-100E ([#18-645](#)). Le Contrôleur à Sortie Unique DCS-100E permet à ces éclairages en ligne haute intensité d'être contrôlés par Ethernet grâce à un logiciel téléchargeable ou à une interface utilisateur graphique (GUI) basée sur le Web. Grâce à une gestion thermique efficace, ces éclairages en ligne sont capables de fournir 33 000 lux à une distance de travail de 100 mm avec une taille de spot de 61 mm en mode de fonctionnement continu, pulsé ou à déclenchement. Les Éclairages en Ligne Haute Intensité Contrôlés par Ethernet d'Advanced Illumination peuvent être suralimentés par de courtes impulsions sans endommager les LED grâce au système de contrôle SignaTech™ d'Advanced Illumination, disponible avec le contrôleur DCS-100E. Ces spots lumineux sont disponibles en UV, bleu, vert, rouge-orange, IR ou blanc et sont compatibles avec le port de 8 mm que l'on trouve sur de nombreux objectifs d'imagerie à illumination en ligne, ce qui en fait un excellent choix pour une utilisation avec les Rétroéclairages Télécentriques TECHSPEC® et les [Objectifs Télécentriques à Éclairage en Ligne](#). Pour les applications qui ne nécessitent pas de fonctionnalité contrôlée par Ethernet, les [Spots Lumineux Coaxiaux à LED Haute Intensité d'Advanced Illumination](#) sont également disponibles.
- Remarque :** L'Alimentation 24V ([#66-855](#)) et le Contrôleur à Sortie Unique DCS-100E ([#18-645](#)) sont nécessaires pour l'utilisation.