

[Afficher tous les 6 produits de la même famille.](#)

Kit de Stylo de Durcissement UV (batteries non incluses)



Stock **#17-320** [CONTACT](#)

-

1

+

 €1.260⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€1.260,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

i Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Contenu du Coffret:

- 1 x UV Curing Pen
- 1 x Li-ion Battery Charger & USB Cable
- 1 x UV Protective Glasses

Remarque:

Batteries not included. Product is powered by 1 x 3.7V, 3400mAh Battery (Model: NCR18650B)

Propriétés physiques et mécaniques

25mm Dia. x 146mm Length		Dimensions (mm):
Propriétés optiques		
365.00		Longueur d'Onde (nm):
7 @ 5mm WD 10 @ 20mm WD		Diamètre du Faisceau (mm):
5 - 20		Distance de Travail (mm):
2		Irradiance (W/cm²):
Connectivité matérielle & interfaçage		
1 x 3.7V, 3400mAh Battery Model: NCR18650B Not Included		Alimentation:
Conformité réglementaire		
Visionner		Certificate of Conformance:

Description produit

- Jusqu'à 5,5 W/cm² d'irradiation UV
- Longueurs d'onde centrales de 365 nm et 395 nm
- Disponibles en tant que dispositif câblé ou sans fil

Les Sources de Lumière LED Portatives pour Durcissement UV offrent une gamme de puissances de sortie et de diamètres de faisceau pour s'adapter au mieux à l'application de l'utilisateur. Les Stylos de Durcissement UV #17-319 et #20-617 sont des dispositifs portatifs sans fil, alimentés par des batteries, qui fournissent jusqu'à 2 W/cm² d'irradiation UV avec jusqu'à 2 heures d'autonomie. Les Systèmes de Durcissement UV #26-821 et #12-679 sont des appareils portatifs câblés qui fournissent une irradiation UV réglable jusqu'à 1,4 W/cm² ou 5,5 W/cm² respectivement. Les lampes à fil peuvent être actionnées soit par un bouton situé sur le projecteur portatif, soit par une pédale incluse. Les Sources de Lumière LED Portatives pour Durcissement UV sont idéales pour le séchage UV, la stérilisation ou la fluorescence des gels colorés dans les ateliers d'optique et les laboratoires.

Remarque : En raison de la puissance élevée du système de durcissement UV #12-679, nous recommandons d'utiliser des lunettes de protection contre les UV pendant le fonctionnement. Parlez à votre responsable de la sécurité au travail pour vous assurer que vous choisissez l'EPI approprié à votre application.