

[Afficher tous les 8 produits de la même famille.](#)

Source de Lumière Compacte Pilotée par Laser, Angle de Vision de 38°, 515 nm



Stock **#72-528** 1 In Stock

-

1

+

€475⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-9	€475,00 prix unitaire
Qté 10-24	€427,50 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit	
Durée de Vie d'Utilisation (heures):	14000 (L90)
Numéro de Modèle:	MonaLIGHT A01 515nm
Géométrie:	Spot Light

Propriétés physiques et mécaniques	
12.00	Diamètre (mm):
10.0	Poids (g):
Propriétés optiques	
Green	Couleur:
515	Longueur d'Onde (nm):
1000 - 1300	Flux Lumineux (Lumens):
<38°	Viewing Angle (FWHM):
up to 3500 cd	Pic d'Intensité:
90°	Beam Angle (FWTM):
Electrical	
12.9	Consommation de Puissance (W):
2.3 W (Maximum)	Puissance de Sortie (W):
Conformité réglementaire	
Visionner	Certificate of Conformance:

Description produit

- Compactes avec un flux lumineux jusqu'à 1300 lumens (lm)
- Options de longueur d'onde de 515 à 555 nm disponibles
- Longue durée de vie de l'ampoule : 14 000 heures

Les Sources de Lumière Compactes Pilotées par Laser Crytur MوناLIGHT sont des sources lumineuses non cohérentes, compactes et polyvalentes, conçues pour une intégration modulaire dans des applications scientifiques ou industrielles. Ces modules de sources de lumière offrent une durée de vie allant jusqu'à 14 000 heures et sont disponibles en trois configurations : A01, B01 et F01. La série MوناLIGHT A01 se caractérise par un rendement lumineux asymétrique, un angle de vision de 38°, un flux lumineux de 1000 à 1300 lm, des longueurs d'onde de 515, 535, 540 ou 555 nm et est idéale pour les applications nécessitant un éclairage par fente. La série MوناLIGHT B01 est conçue pour fournir un faisceau symétrique à haut rendement, un angle de vision de 8°, un flux lumineux de 900 à 1100 lm, dans des longueurs d'onde de 515 nm ou 540 nm, et est idéale pour l'intégration dans des systèmes où des guides de lumière personnalisés sont nécessaires. La série MوناLIGHT F01 est idéale pour le couplage direct de fibres et les applications de microscopie optique dans lesquelles une faible étendue est souhaitable. Elle offre un angle de vision de 5°, un flux lumineux de 550 lm et des longueurs d'onde de 515 nm ou 540 nm. Les Sources de Lumière Compactes Pilotées par Laser Crytur MوناLIGHT sont conçues pour une intégration simple, avec un filetage de monture S (M12 x0,5) sur le boîtier, et des connexions de fils nus pour une alimentation flexible. Les applications typiques de ces sources lumineuses comprennent la recherche scientifique, l'instrumentation biotechnologique, la microscopie à fluorescence, la vision industrielle à grande vitesse, l'endoscopie et la sensorique.