

**38 x 150mm, 4-6 λ Miroir**



Stock #32-442 20+ In Stock

**AJOUTER AU PANIER**

! Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

## Caractéristiques du produit

## Flat Mirror

Type:

## 1.00

Épaisseur (mm):

**Dimensions (mm):**

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| 38.0 x 150.0 ±0.76   |                      |
| Protective as needed | Biseau:              |
| >90                  | Ouverture Utile (%): |
| 150.00               | Longueur (mm):       |
| 38.00                | Largeur (mm):        |

Propriétés optiques

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Metal                          | Type de Traitement:            |
| Protected Aluminum (400-700nm) | Traitement:                    |
| 4 - 6λ                         | Planéité de Surface (P-V):     |
| 400 - 700                      | Gamme de Longueur d'Onde (nm): |
| Float Glass                    | Substrat: □                    |
| 45.00                          | Angle d'Incidence (°):         |
| Ravg >85% @400 - 700nm         | Spécification du Traitement:   |
| 80-50                          | Qualité de Surface:            |

Conformité réglementaire

|           |                             |
|-----------|-----------------------------|
| Conforme  | RoHS 2015:                  |
| Visionner | Certificate of Conformance: |
| Conforme  | Reach 247:                  |

Description produit

• Différentes tailles et formes disponibles


• Reflètent 85% de la lumière du visible

• [Contactez-nous](#) pour obtenir des tailles sur mesure

Les Miroirs de Première Surface 4 - 6λ sont une alternative économique dans beaucoup d'applications . Les miroirs de première surface sont dotés d'un traitement à haute réflectivité, déposé sur la surface avant du substrat en verre. Les miroirs sont disponibles en formats circulaires, carrés et rectangulaires. Les miroirs de première surface 4 - 6λ rectangulaires sont extrêmement utiles pour les applications où le miroir doit être monté à 45° pour produire une déviation de 90° de la trajectoire optique. Les miroirs possèdent un traitement d'aluminium protégé et réfléchissent plus de 85% de la lumière visible

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez? Obtenez rapidement un [devis personnalisé](#).

Informations techniques



Quote Your Size