

35 x 109mm, 4-6 λ Miroir



4-6λ First Surface Mirrors

Stock #32-359 **20+ In Stock**

☐ - 1 ☐ + €30^{,75}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-5	€30,75 prix unitaire
Qté 6-25	€24,00 prix unitaire
Qté 26-99	€20,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

! Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Type:

Flat Mirror

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):

35.0 x 109.0 ± 0.76

Biseau:

Protective as needed	
>90	Ouverture Utile (%):
3.20	Épaisseur (mm):
109.00	Longueur (mm):
35.00	Largeur (mm):

Propriétés optiques	
4 - 6λ	Planéité de Surface (P-V):
Float Glass	Substrat: □
80-50	Qualité de Surface:
R _{avg} >85% @400 - 700nm	Spécification du Traitement:
Protected Aluminum (400-700nm)	Traitement:
Metal	Type de Traitement:
45.00	Angle d'Incidence (°):
400 - 700	Gamme de Longueur d'Onde (nm):

Conformité réglementaire	
Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Conforme	Reach 247:


Description produit

- Différentes tailles et formes disponibles
- Reflètent 85% de la lumière du visible
- [Contactez-nous](#) pour obtenir des tailles sur mesure

Les Miroirs de Première Surface 4 - 6λ sont une alternative économique dans beaucoup d'applications . Les miroirs de première surface sont dotés d'un traitement à haute réflectivité, déposé sur la surface avant du substrat en verre. Les miroirs sont disponibles en formats circulaires, carrés et rectangulaires. Les miroirs de première surface 4 - 6λ rectangulaires sont extrêmement utiles pour les applications où le miroir doit être monté à 45° pour produire une déviation de 90° de la trajectoire optique. Les miroirs possèdent un traitement d'aluminium protégé et réfléchissent plus de 85% de la lumière visible

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez? Obtenez rapidement un [devis personnalisé](#).

Informations techniques



Quote Your Size