

TECHSPEC® 35mm, 125-600mm WD Primaire, Objectif Distance Focale Fixe Série HP



35mm Focal Length



Stock **#85-868** 3-4 JOURS



1



€850,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€850,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Option Iris:
Variable

Longueur (mm):
44.51

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
19.5mm - 10.4°

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":

26.84mm - 14.3°
Filetage Filtre: M25.5 x0.50 (Female)
Diamètre Max. (mm): 38
Poids (g): 108
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3": 14.6mm - 7.8°
Max. Protrusion Derrière (mm): 1.51
Cercle Image Max. (mm): 11.00
Ouverture Numérique NA, Côté Objet: 0.0772
Champs de Vision Horizontal, Format de Capteur max.: 26.84mm - 14.3°
Nombre d'Éléments (Groupes): 8 (5)
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/1,8": 21.9mm - 11.69°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2,5": 17.3mm - 9.3°
Type: Fixed Focal Length Lens
Distance Focale FL (mm): 35.00
Grossissement Primaire PMAG: 0.322
Taille maximale du capteur: 2/3"
Distance de Travail (mm): 100 - ∞
Monture: C-Mount
Ouverture (f/#): f/1.8 - f/16
Traitement: 425 - 675nm BBAR
Spécification du Traitement: 425 - 675nm BBAR
Position de la Pupille d'Entrée (mm): 23.94
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/4": 10.9mm - 5.9°
Plan Principal de l'Espace Objet (mm): 42.13
Plan Principal de l'Espace Image (mm): -21.42
Champs de Vision, Format de Capteur max.: Horizontal: 27.3mm - 14.2° Vertical: 20.5mm - 10.7° Diagonal: 34.1mm - 17.7°
Distorsion maximum (%): -0.01
Position de la Pupille de Sortie (mm): -59
Distance de Travail Optimale (mm): 125 - 600
Lens Wavelength Range: VIS
Imaging Lens Type: High Performance Lens
Température de Stockage (°C): -20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
REACH 201: Conforme
Certificate of Conformance:

