

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® 3,5mm Objectif à Distance Focale Fixe de la Serie C



3.5mm Focal Length, #89-410



Stock #89-410 ☐ En Stock



1



€430,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€430,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Option Iris:  
Variable

Longueur (mm):  
39.30

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":  
94.1°

Filetage Filtre:

|                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M105 x 1.00 with required adapter <a href="#">#89-848</a>                                                                        |
| <b>Diamètre Max. (mm):</b><br>50                                                                                                 |
| <b>Diamètre Externe (mm):</b><br>50.00                                                                                           |
| <b>Poids (g):</b><br>110                                                                                                         |
| <b>Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3":</b><br>74.4°                                                                    |
| <b>Max. Protrusion Derrière (mm):</b><br>2.72                                                                                    |
| <b>Cercle Image Max. (mm):</b><br>9.00                                                                                           |
| <b>Ouverture Numérique NA, Côté Objet:</b><br>0.0572                                                                             |
| <b>Champs de Vision Horizontal, Format de Capteur max.:</b><br>102.4°                                                            |
| <b>Nombre d'Éléments (Groupes):</b><br>8 (7)                                                                                     |
| <b>Remarque:</b><br>Length includes protruding front element                                                                     |
| <b>Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/1,8":</b><br>102.4°                                                                 |
| <b>Front Thread:</b><br>M50 x 0.5 (Male)                                                                                         |
| <b>Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2,5":</b><br>87.2°                                                                  |
| <b>Type:</b><br>Fixed Focal Length Lens                                                                                          |
| <b>Distance Focale FL (mm):</b><br>3.50                                                                                          |
| <b>Grossissement Primaire PMAG:</b><br>0.236                                                                                     |
| <b>Taille maximale du capteur:</b><br>1/1.8"                                                                                     |
| <b>Distance de Travail (mm):</b><br>0 - ∞                                                                                        |
| <b>Monture:</b><br>C-Mount                                                                                                       |
| <b>Ouverture (f/#):</b><br>f/2 - f/11                                                                                            |
| <b>Traitement:</b><br>425 - 675nm BBAR                                                                                           |
| <b>Spécification du Traitement:</b><br>425 - 675nm BBAR                                                                          |
| <b>Position de la Pupille d'Entrée (mm):</b><br>15.27                                                                            |
| <b>Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/4":</b><br>57.4°                                                                    |
| <b>Plan Principal de l'Espace Objet (mm):</b><br>18.31                                                                           |
| <b>Plan Principal de l'Espace Image (mm):</b><br>7.49                                                                            |
| <b>Champs de Vision, Format de Capteur max.:</b><br>Horizontal: 102.4°<br>Vertical: 82.3°<br>Diagonal: 117.0°                    |
| <b>Distorsion maximum (%):</b><br>-21                                                                                            |
| <b>Position de la Pupille de Sortie (mm):</b><br>-15.28                                                                          |
| <b>Lens Wavelength Range:</b><br>VIS                                                                                             |
| <b>Imaging Lens Type:</b><br>Compact Lens                                                                                        |
| <b>Température de Stockage (°C):</b><br>-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team |

Conformité réglementaire

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Conforme</a> |
| <b>REACH 201:</b>                             |

Conforme

Certificate of Conformance:  
Visionner