

Lentille Ménisque en Ge ISP Optics, Non Traitée, 38,1 mm de dia. x 127 mm FL | GE-PM-38-127

See More by [ISP Optics](#)



Stock #24-835 3-4 JOURS

- 1 + **€556,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5
€556,00
Qté 6+
€444,80
Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
38.10 +0.00/-0.13

Distance Focale EFL (mm):
127.00 @ 10.6µm

Substrat: Germanium (Ge)
f/#: 3.33
Ouverture Numérique NA: 0.15
Traitement: Uncoated
Type: Meniscus Lens
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 2000 - 14000
Épaisseur Centrale CT (mm): 4.50 ±0.20
Centrage (arcmin): <3
Ouverture Utile (%) 90
Ouverture Utile CA (mm): 34.29
Épaisseur au Bord ET (mm): 4.00
Tolérance Distance Focale (%) ±2
Numéro de Modèle: GE-PM-38-127
Rayon R₁ (mm): 187.07
Rayon R₂ (mm): 127.35
Qualité de Surface: 60-40
Irregularity (P-V) @ 10.6µm: λ/20

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner