

[Afficher tous les 21 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC®

Objectif à Distance Focale Fixe Série CA, Monture M40, 35 mm



35mm, M40 Mount, CA Series Fixed Focal Length Lens



Stock **#29-260** 20+ In Stock

-

1

+

€910^{.00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€910,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit	
CA Series	Product Family:
Fixed Focal Length Lens	Type:
High Performance Lens	Imaging Lens Type:

Propriétés physiques et mécaniques

Variable	Option Iris:
74.90	Longueur (mm):
50	Diamètre Max. (mm):
50	Diamètre Externe (mm):
0	Max. Protrusion Derrière (mm):

Propriétés optiques

Champ de Vision Horizontal, Capteur APS-C: 137.3mm - 35.4°	
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 4/3": 106.1mm - 27.7°	
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1,1": 87.1mm - 22.9°	
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1": 78.5mm - 20.7°	
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3": 54.0mm - 14.3°	
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/1,8": 44.1mm - 11.7°	
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2": 39.2mm - 10.4°	
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2,5": 35.6mm - 9.5°	
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3": 29.4mm - 7.8°	
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/4": 22.1mm - 5.9°	
27.90	Cercle Image Max. (mm):
0.0275	Ouverture Numérique NA, Côté Objet:
8 (7)	Nombre d'Éléments (Groupes):
35.00	Distance Focale FL (mm):
200 - ∞	Distance de Travail (mm):
Champ de vision, capteur max., H x V (mm): Horizontal: 136.8mm - 35.3° Vertical: 102.6mm - 26.9° Diagonal: 171.1mm - 43.4°	
f/2.8 - f/16	Ouverture (f/#):
λ/4 MgF ₂	Traitement:
λ/4 MgF ₂	Spécification du Traitement:
21.77	Position de la Pupille d'Entrée (mm):
43.99	Plan Principal de l'Espace Objet (mm):
-14.08	Plan Principal de l'Espace Image (mm):
-3.01	Distorsion maximum (%):
-74.77	Position de la Pupille de Sortie (mm):
VIS	Lens Wavelength Range:

Capteur

APS-C	Taille maximale du capteur:
2.74	Pixel Size (µm):

Filetage & montage

	Filetage Filtre:
--	------------------

M40.5 x 0.50 (Female)	
	Monture:
M40 x 0.75	
Environnement & durabilité	
Température de Stockage (°C): -20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team	
Conformité réglementaire	
Certificate of Conformance:	
Visionner	

Description produit

- Objectifs APS-C (27,9 mm) de monture TFL ou de monture M40
 - Capteurs de plus de 30 mégapixels, taille de pixel de 3,45 µm
 - Objectif APS-C compact (CA) à haute résolution
 - Distances focales de 35 mm à 100 mm
- Les Objectifs à Distance Focale Fixe Série CA (Compact APS) TECHSPEC® sont conçus pour les capteurs grand format à haute résolution. Couvrant les capteurs au format APS-C avec un cercle de l'image de 28 mm, ces objectifs sont équipés d'une monture TFL. Les montures TFL sont dotés d'un filetage M35 x 0,75 avec une distance de bride de 17,5 mm et offrent la même distance de bride, la même robustesse et la même facilité d'utilisation qu'une monture C. Les Objectifs à Distance Focale Fixe Série CA TECHSPEC® offrent une taille compacte tout en s'adaptant aux capteurs grand format, ce qui les rend idéaux pour les applications de vision industrielle et d'automatisation industrielle.
- Ces objectifs ont remporté la [2e place de l'Inspect Award 2020](#) et le [Silver-Level 2020 VSD Innovators Award](#).