

[Afficher tous les 399 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC® 35,0 mm Dia, x 70,0 mm FL, Lentille PCX,NIR I Traitée



Stock **#38-384** 3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)

- 1 + **€53,50**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9
€53,50
Qté 10+
€48,25
Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
35.00 +0.0/-0.025

Distance Focale EFL (mm):

70.00 @ 587.6nm
Distance Focale Arrière BFL (mm): 66.04
Traitement: NIR I (600-1050nm)
Spécification du Traitement: R _{avg} ≤0.5% @ 600 - 1050nm
Substrat: ☐ N-BK7
Qualité de Surface: 40-20
Power (P-V) @ 632.8nm: 1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: λ/4
Tolérance Distance Focale (%): ±1
Centrage (arcmin): <1
Épaisseur Centrale CT (mm): 6.00 ±0.10
Épaisseur au Bord ET (mm): 1.49
Rayon R₁ (mm): 36.18
Ouverture Utile CA (mm): 34
f/#: 2.00
Ouverture Numérique NA: 0.25
Type: Plano-Convex Lens
Biseau: Protective bevel as needed
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 600 - 1050
Damage Threshold, By Design: ☐ 7 J/cm ² @ 1064nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme