


[Afficher tous les 1 produits de la même famille.](#)

Réticule pour Oculaire, Rapporteur 360°, 19 mm de dia.



Stock **#62-055** 1 In Stock

-

1

+

€179^{,00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-4	€179,00 prix unitaire
Qté 5+	€171,30 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

No	NIST Certification:
----	---------------------

Propriétés physiques et mécaniques

19.00 +0.0/-0.1	Diamètre (mm):
±3	Précision Totale (µm):

1.50 ±0.1	Épaisseur (mm):
0.012	Largeur de Ligne (mm):
0.1	Centrage (mm):
±0.003	Tolérance Largeur de Ligne (mm):

Propriétés optiques

B270	Substrat: ☐
------	------------------------------------

Conformité réglementaire

Conforme	RoHS 2015:
Conforme	Reach 209:
Visionner	Certificate of Conformance:

Description produit

- Plateforme stable pour les expériences et les configurations de tests
- Trous filetés 1/4-20 TPI ou M6 pour divers montages
- Aluminium anodisé noir

Les réticules sont en verre et marqués d'une échelle ou de motifs, s'appropriant dans les oculaires microscope au plan image réel. Ceci est l'image intermédiaire du spécimen/objet sous inspection produit par l'objectif du microscope. En plaçant le réticule à cette position, l'échelle/motif est superposé sur l'image et tous deux sont en mise au point. Ces réticules sont tous conçus pour une puissance objectif de 1X