

[Afficher tous les 399 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC® 9 mm Dia. x 10 mm FL, Lentille PCX, Bord Noircir, NIR II Traitée



Stock **#38-389-INK** [CONTACT](#)

[D'autres traitements](#)

[-](#) 1 [+](#) **€49,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9
€49,00
Qté 10+
€44,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
9.00 ±0.025

Distance Focale EFL (mm):

10.00 @ 587.6nm
Distance Focale Arrière BFL (mm): 8.49
Traitement: NIR II (750-1550nm)
Spécification du Traitement: R _{abs} ≤1.5% @ 750 - 800nm R _{abs} ≤1.0% @ 800 - 1550nm R _{avg} ≤0.7% @ 750 - 1550nm
Substrat: ☐ N-SF11
Qualité de Surface: 40-20
Power (P-V) @ 632.8nm: 1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: λ/4
Tolérance Distance Focale (%): ±1
Centrage (arcmin): <3
Épaisseur Centrale CT (mm): 2.70 ±0.05
Épaisseur au Bord ET (mm): 1.28
Rayon R₁ (mm): 7.85
Ouverture Utile CA (mm): 8.1
f/#: 1.11
Ouverture Numérique NA: 0.45
Type: Plano-Convex Lens
Biseau: Protective bevel as needed
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 750 - 1550
Damage Threshold, By Design: ☐ 8 J/cm ² @ 1064nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner