

[Afficher tous les 34 produits de la même famille.](#)

Kit de Développement pour Lentilles Liquides à Focalisation Variable Corning® Varioptic®, ouverture utile de 3,9 mm



3.9mm CA, Corning® Varioptic® Variable Focus Liquid Lens Development Kit



Stock #17-126 FIN DE SÉRIE 3-4 JOURS

- 1 +

€543,95

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€543,95

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
15.50 (packaged lens, 13.00 bare lens)

Traitement:
VS

Type: Development Kit
Ouverture Utile CA (mm): 3.9
Contenu du Coffret: Corning® Varioptic® A-39N0 Lens (without cable) A-39N0-P04 Lens (with bent flex cable) Maxim MAX14574 Driver Board (with 4 pin connector and 6 pin connector for thermistor populated 6 pin FPC) USB-MFlexiboard (with 4 and 6 pin connector and USB compatibility) M4 thread holder for lens Bent Flex Cable FPC-A-04 Control Software Documentation Package
Gamme de Focalisation: -5 to +15 diopter
Numéro de Modèle: D-A-39N0
Température d'Utilisation (°C): -20 to +60
Température de Stockage (°C): -40 to +85
Épaisseur (mm): 5.20 (packaged lens, 4.00 bare lens)
Transmission (%): 97 @ 587nm
Erreur du Front d'Onde Transmis, RMS: 50nm
Applications Typiques: Industrial vision, medical imaging cameras, optical equipment, & biometric devices requiring a large clear aperture

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 224: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner