

Galvanomètre/Scanner Optique Double-Axe Saturn 1B, ouverture de 3 mm, argent protégé

See More by [ScannerMAX](#)



3mm Aperture, Protected Silver, Saturn 1B Dual Axis Galvanometer Scanner



+1

Stock **#16-039** 3-4 JOURS

- 1 +

€4.000,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€4.000,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Mirror Aperture (mm):
3

Planéité de Surface (P-V):
≤λ/4 @ 632.8nm

Type: Dual Axis
Traitement: Protected Silver
Angle Balayé (°): 60 (Optical)
Substrat: □ Silicon (Si)
Température d'Utilisation (°C): 0 to +50
Dimensions (mm): 42.1 x 39.1 x 37.9 (of mount. Galvos protrude ~19mm)
Alimentation: ±24 VDC
Signal de Position (V): ±10
Courant - Crête (A): Maximum: 20
Courant - RMS (A): 3.75 (Case @ 50°C)
Résistance de la Bobine (Ω): 1.8
Inertie du Rotor (gm-cm²): 0.010
Constante de Torque (dyne-cm/A): 18,500
Inductance de Bobine (µhenries): 100
Tension EMF (µV/°/s): 32.3
Temps de Réponse 0,1° (µs): 90
Numéro de Modèle: ScannerMAX Saturn 1B
Alimentation d'Énergie: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #16-045 Europe: 2 x #14-571 Japan: #16-045 Korea: N/A* China: #16-045 *See copy for power supply requirements

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner