

TECHSPEC® Objectif de Coupure IR Blue Series M12, 3 mm FL, f/8,0



3mm FL Blue Series M12 Lens



Stock **#20-058** 3-4 JOURS

⊖ 1 ⊕

€100,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-49
€100,00
Qté 50+
€79,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Longueur (mm):
16.10

Diamètre Max. (mm):
14

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3": 91.2°
Cercle Image Max. (mm): 6.00
Ouverture Numérique NA, Côté Objet: 0.002
Nombre d'Éléments (Groupes): 6(5)
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 400 - 700
Type: M12 Imaging Lens
Distance Focale FL (mm): 3.00
Grossissement Primaire PMAG: 0.029X
Taille maximale du capteur: 1/3"
Distance de Travail (mm): 100 - ∞
Monture: M12 x0.5 (S-Mbunt)
Ouverture (f/#): f/8
Distorsion (%): 34.76 @ Full Field
Distance Focale Arrière BFL (mm): 4.8 - 4.7
Spécification du Traitement: λ/4 MgF ₂ @ 550nm
Position de la Pupille d'Entrée (mm): 4.90
Plan Principal de l'Espace Objet (mm): -6.55
Plan Principal de l'Espace Image (mm): 2.46
Champs de Vision, Format de Capteur max.: Horizontal: 91.2° Vertical: 68.5° Diagonal: 113°
Filtre IR: Yes
Position de la Pupille de Sortie (mm): -3.23
Lens Wavelength Range: VS (IR-Cut Filter)
Imaging Lens Type: High Performance M12 Lens with IR Cut Filter

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 223: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner