

[Afficher tous les 7 produits de la même famille.](#)

## 38.1mm Dia. x 75mm FL, Uncoated, ISP Optics Zinc Selenide (ZnSe) PCX Lens

See More by [ISP Optics](#)



Zinc Selenide Plano-Convex (PCX) Lenses



Stock **#24-952** **FIN DE SÉRIE** **4 In Stock**

- 1 + €298<sup>95</sup>

**AJOUTER AU PANIER**

Prix sur Quantité

Qté 1+	€298,95 prix unitaire
Need More?	<a href="#">Demande de Devis</a>

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

### Caractéristiques du produit

Type:  
Plano-Convex Lens

Numéro de Modèle:  
ZC-PX-38-76

### Propriétés physiques et mécaniques

38.10 +0.00/-0.13	<b>Diamètre (mm):</b>
Protective as needed	<b>Biseau:</b>
3.70 ±0.20	<b>Épaisseur Centrale CT (mm):</b>
<3	<b>Centrage (arcmin):</b>
34.29	<b>Ouverture Utile CA (mm):</b>
2.00	<b>Épaisseur au Bord ET (mm):</b>

## Propriétés optiques

75.00 @ 10.6µm	<b>Distance Focale EFL (mm):</b>
Zinc Selenide (ZnSe), CVD Grade	<b>Substrat:</b> <input type="checkbox"/>
2.00	<b>f#:</b>
0.25	<b>Ouverture Numérique NA:</b>
Uncoated	<b>Traitement:</b>
600 - 18000	<b>Gamme de Longueur d'Onde (nm):</b>
74.14	<b>Distance Focale Arrière BFL (mm):</b>
±2	<b>Tolérance Distance Focale (%):</b>
106.15	<b>Rayon R<sub>1</sub> (mm):</b>
60-40	<b>Qualité de Surface:</b>
λ/20	<b>Irregularity (P-V) @ 10.6µm:</b>

## Conformité réglementaire

<a href="#">Conforme</a>	<b>RoHS 2015:</b>
<a href="#">Visionner</a>	<b>Certificate of Conformance:</b>
<a href="#">Conforme</a>	<b>Reach 240:</b>

## Description produit

- Faible dispersion et absorption de 0,6 à 18 µm
- Résistance élevée aux chocs thermiques
- Non traitées ou avec traitement BBAR pour 8 à 12 µm

Les Lentilles Plan-Convexes (PCX) en Séléniure de Zinc (ZnSe) ISP Optics sont idéales pour la focalisation ou la collimation de la lumière dans le spectre infrarouge à ondes moyennes (MMR) et à ondes longues (LWIR). Caractérisé par une faible absorption et une résistance élevée aux chocs thermiques, le ZnSe est largement utilisé dans les systèmes laser CO<sub>2</sub> de forte puissance. Le ZnSe n'est pas recommandé pour les environnements difficiles, car c'est un matériau relativement mou qui se raye facilement et dont la dureté Knoop n'est que de 120. Les Lentilles Plan-Convexes (PCX) en Séléniure de Zinc (ZnSe) ISP Optics sont disponibles soit sans traitement, soit avec traitement antireflets à large bande (BBAR) pour une transmission augmentée de 8 à 12 µm.

**Remarque :** Il convient de prendre des précautions particulières lors de la manipulation du séléniure de zinc, car il s'agit d'un matériau toxique. Toujours porter des gants en caoutchouc ou en plastique pour éviter tout risque de contamination.

## Manipulation spéciale

Ces optiques nécessitent une manipulation particulière afin d'éviter tout dommage et de garantir leur performance à long terme. Une manipulation, un nettoyage et un stockage appropriés sont essentiels pour préserver la qualité optique. Consultez nos [Ressources de nettoyage des optiques](#) pour obtenir des instructions étape par étape et découvrir les meilleures pratiques. Pour obtenir une assistance personnalisée, [envoyez-nous un e-mail](#) ou [discutez](#) avec notre équipe d'assistance technique.



Outils de Manipulation de Composants