

38,1mm Diamètre, 4-6 λ Miroir



4-6λ First Surface Mirrors

Stock **#69-247** **8 In Stock**

-

1

+

€30^{.75}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-5	€30,75 prix unitaire
Qté 6-25	€24,00 prix unitaire
Qté 26-99	€20,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques du produit

Flat Mirror


Type:

Propriétés physiques et mécaniques	
38.10 ±0.76	Diamètre (mm):
Protective as needed	Biseau:
>90	Ouverture Utile (%):
3.00 Nominal	Épaisseur (mm):
Propriétés optiques	
4 - 6λ	Planéité de Surface (P-V):
Float Glass	Substrat: ☐
80-50	Qualité de Surface:
R _{avg} >85% @ 400 - 700nm	Spécification du Traitement:
Protected Aluminum (400-700nm)	Traitement:
Metal	Type de Traitement:
45.00	Angle d'Incidence (°):
400 - 700	Gamme de Longueur d'Onde (nm):
Conformité réglementaire	
Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Conforme	Reach 247:

DESCRIPTION PRODUIT

- Différentes tailles et formes disponibles
 - Reflètent 85% de la lumière du visible
 - [Contactez-nous](#) pour obtenir des tailles sur mesure
- Les Miroirs de Première Surface 4 - 6λ sont une alternative économique dans beaucoup d'applications. Les miroirs de première surface sont dotés d'un traitement à haute réflectivité, déposé sur la surface avant du substrat en verre. Les miroirs sont disponibles en formats circulaires, carrés et rectangulaires. Les miroirs de première surface 4 - 6λ rectangulaires sont extrêmement utiles pour les applications où le miroir doit être monté à 45° pour produire une déviation de 90° de la trajectoire optique. Les miroirs possèdent un traitement d'aluminium protégé et réfléchissent plus de 85% de la lumière visible
- Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez? Obtenez rapidement un [devis personnalisé](#).

INFORMATIONS TECHNIQUES



QUOTE YOUR SIZE

MONTURES COMPATIBLES