

[Afficher tous les 21 produits de la même famille.](#)

Objectif Standard, P-Iris, Monture C, Coupure IR, 4-10 mm FL



Image represents #22-825: Design will vary by stock number.



Stock **#22-818** 1 In Stock

-

1

+

€684⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€684,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | [En savoir plus](#)

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Varifocal Lens

Type:

Propriétés physiques et mécaniques

Option Iris:

P-iris	
51.50	Longueur (mm):
Not Specified	Diamètre Max. (mm):
78	Poids (g):
Propriétés optiques	
112 - 44	Champs de Vision Horizontal, Format de Capteur max.:
4-10	Gamme de distances focales:
Not Specified	Distance de Travail (mm):
F/1.4 to closed	Ouverture (f/#):
VS	Lens Wavelength Range:
Capteur	
1/1.7"	Taille maximale du capteur:
Filetage & montage	
C-Mount	Monture:
Conformité réglementaire	
Visionner	Certificate of Conformance:

Description produit

- Plage de distances focales de 4 à 10 mm pour un champ de vision horizontal jusqu'à 135°
- Résolution 4K réelle, 12 mégapixels
- Correction IR pour le jour ou la nuit

Les Objectifs Grand Angle 4K offrent une large gamme de champs de vision pour les applications nécessitant une longue distance de travail, et permettent une excellente résolution jusqu'à 12 mégapixels. Disponibles en versions auto-iris DC, P-iris et iris manuel, ces objectifs sont idéaux pour un large éventail d'applications, notamment la circulation intelligente (ITS), la télédétection, la sécurité et la robotique. Les objectifs sont corrigés en fonction de l'infrarouge pour une utilisation avec de véritables caméras jour/nuit, fournissant une image lumineuse dans les deux éclairages, visible et infrarouge, sans ajustement manuel. Les options de montage des objectifs comprennent la monture S (M12), la monture CS et la monture C, avec des versions motorisées et non motorisées disponibles.