

[Afficher tous les 21 produits de la même famille.](#)

Objectif Motorisé Zoom 4K Ultra, P-Iris, Mise au Point, Iris et IRC, Monture CS, 4-10 mm FL



Image represents #22-806: Design will vary by stock number.

Stock **#22-807** 1 In Stock

-

1

+

€459⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€459,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

i Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | [En savoir plus](#)

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Remarque:

User with Motorized Lens Control Board (#22-830)

Type:

Varifocal Lens

Propriétés physiques et mécaniques

Option Iris:

P-iris

51.50	Longueur (mm):
59.0	Diamètre Max. (mm):
74	Poids (g):

Propriétés optiques

112° - 44°	Champs de Vision Horizontal, Format de Capteur max.:
4-10	Gamme de distances focales:
500 - ∞	Distance de Travail (mm):
f/1.4 - Closed	Ouverture (f/#):
VS	Lens Wavelength Range:

Capteur

1/1.7"	Taille maximale du capteur:
--------	-----------------------------

Filetage & montage

CS-Mount	Monture:
----------	----------

Conformité réglementaire

Visionner	Certificate of Conformance:
---------------------------	-----------------------------

Description produit

- Plage de distances focales de 4 à 10 mm pour un champ de vision horizontal jusqu'à 135°
- Résolution 4K réelle, 12 mégapixels
- Correction IR pour le jour ou la nuit

Les Objectifs Grand Angle 4K offrent une large gamme de champs de vision pour les applications nécessitant une longue distance de travail, et permettent une excellente résolution jusqu'à 12 mégapixels. Disponibles en versions auto-iris DC, P-iris et iris manuel, ces objectifs sont idéaux pour un large éventail d'applications, notamment la circulation intelligente (ITS), la télédétection, la sécurité et la robotique. Les objectifs sont corrigés en fonction de l'infrarouge pour une utilisation avec de véritables caméras jour/nuit, fournissant une image lumineuse dans les deux éclairages, visible et infrarouge, sans ajustement manuel. Les options de montage des objectifs comprennent la monture S (M12), la monture CS et la monture C, avec des versions motorisées et non motorisées disponibles.