

TECHSPEC® 10,0 mm Dia, x 17,5 mm FL, Lentille PCX, Bord Noircir, YAG-BBAR Traitée



YAG-BBAR Coated Plano-Convex (PCX) Lenses



Stock **#38-575-INK** [CONTACT](#)

[D'autres traitements](#)

1

€50,50

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9

€50,50

Qté 10+

€45,50

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
10.00 ±0.025

Distance Focale EFL (mm): 17.50 @ 587.6nm
Distance Focale Arrière BFL (mm): 15.66
Traitement: YAG-BBAR (500-1100nm)
Spécification du Traitement: R _{abs} <0.25% @ 532nm R _{abs} <0.25% @ 1064nm R _{avg} <1.0% @ 500 - 1100nm
Substrat: ☐ N-BK7
Qualité de Surface: 40-20
Power (P-V) @ 632.8nm: 1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: λ/4
Tolérance Distance Focale (%): ±1
Centrage (arcmin): <1
Épaisseur Centrale CT (mm): 2.80 ±0.05
Épaisseur au Bord ET (mm): 1.29
Rayon R_t (mm): 9.05
Ouverture Utile CA (mm): 9
f/#: 1.75
Ouverture Numérique NA: 0.29
Type: Plano-Convex Lens
Biseau: Protective bevel as needed
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 500 - 1100
Damage Threshold, By Design: ☐ 5 J/cm ² @ 532nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner