

[Afficher tous les 52 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC® 400-700nm, OD 0,40, Filetage M30,5 x 0,5, Filtre ND Absorbant



Stock **#66-718** CONTACT

-

1

+

€89^{,00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-9	€89,00 prix unitaire
Qté 10-25	€80,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

i Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Type:

Neutral Density Filter

Numéro de Stock Filtre Non-Monté:

#46-213

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):

33.50

22.0	Ouverture Utile CA (mm):
Propriétés optiques	
0.4	Densité Optique OD:
ND Filter Glass	Substrat: ☐
Uncoated	Traitement:
40.00	Transmission (%):
400 - 700	Gamme de Longueur d'Onde (nm):
Filetage & montage	
M30.5 x 0.50	Filetage Filtre:
9.2	Épaisseur de Monture (mm):
Conformité réglementaire	
Visionner	Certificate of Conformance:

Description produit

- Filtres ND VIS et Proche IR, Filetés pour Objectifs d'Imagerie
- Variété de Densités Optiques
- Empilez des Filtres pour des Transmissions à Façon

Nos [Filtres Absorbants TECHSPEC® à Densité Neutre](#) et [Filtres TECHSPEC® NIR Non Réflechissants](#) sont désormais disponibles avec des montures M25,5 et M30,5 permettant de les utiliser au devant d'objectifs d'imagerie. Les filtres à Densité Neutre (ND) sont utiles pour limiter l'énergie lumineuse atteignant le capteur d'une caméra. En utilisant des filtres ND à la place d'un iris permet ainsi de limiter la profondeur de champ de l'image, éliminant les erreurs parallaxes et autres artifices pouvant nuire à votre système de vision industrielle.

Nous avons spécifiquement conçu nos montures pour permettre le maintient de filtres ayant des épaisseurs allant jusqu'à 6,5mm, offrant à l'utilisateur la possibilité d'empiler plusieurs filtres ND pour créer des transmissions à façon. Les Densités Optiques sont additives, impliquant que si vous ajoutez un filtre ayant une OD 0,4 et l'un de 1,3, la densité optique obtenue sera alors de 1,7.