

TECHSPEC® Lentille Biconvexe Traitée MgF₂, 3 mm de dia. x 4,5 mm FL



Stock **#31-859** 3-4 JOURS
[D'autres traitements](#)

-

1

+

€55,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9
€55,00
Qté 10+
€49,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
3.00 +0.0/-0.025

Distance Focale Arrière BFL (mm):

3.78
Distance Focale EFL (mm): 4.50
Traitement: MgF ₂ (400-700nm)
Spécification du Traitement: R _{avg} ≤1.75% @ 400 - 700nm
Substrat: ☐ N-BK7
Qualité de Surface: 20-10
Power (P-V) @ 632.8nm: 1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: λ/4
Centrage (arcmin): 30-45, typical
Biseau: Protective bevel as needed
Épaisseur Centrale CT (mm): 2.00
Tolérance Épaisseur Centrale (mm): ±0.05
Épaisseur au Bord ET (mm): 1.47
Rayon R₁=R₂ (mm): 4.29
Ouverture Utile CA (mm): 2.50
f/#: 1.5
Longueur d'Onde à la Focale Donnée (nm): 587.6
Tolérance Distance Focale (%): ±1
Ouverture Numérique NA: 0.33
Type: Double-Convex Lens
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 400 - 700
Damage Threshold, By Design: ☐ 10 J/cm ² @ 532nm, 10ns

Conformité réglementaire

Reach 191: Conforme
RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner