

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® Lentille Plan-Convexe, YAG-BBAR, Bords Noircis, 40,0 mm de dia. X 80,0 mm FL



YAG-BBAR Coated Plano-Convex (PCX) Lenses



Stock #34-186-INK [CONTACT](#)

[D'autres traitements](#)

- 1 +

€76,50

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9

€76,50

Qté 10+

€68,75

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
40.00 ±0.025

Distance Focale EFL (mm): 80.00 @ 587.6nm
Distance Focale Arrière BFL (mm): 74.73
Traitement: YAG-BBAR (500-1100nm)
Spécification du Traitement: R _{abs} <0.25% @ 532nm R _{abs} <0.25% @ 1064nm R _{avg} <1.0% @ 500 - 1100nm
Substrat: ☐ N-BK7
Qualité de Surface: 40-20
Power (P-V) @ 632.8nm: 1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: λ/4
Tolérance Distance Focale (%): ±1
Centrage (arcmin): <1
Épaisseur Centrale CT (mm): 8.00 ±0.10
Épaisseur au Bord ET (mm): 2.84
Rayon R_t (mm): 41.34
Ouverture Utile CA (mm): 39
f/#: 2.5
Ouverture Numérique NA: 0.25
Type: Plano-Convex Lens
Biseau: Protective bevel as needed
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 532 - 1100
Damage Threshold, By Design: ☐ 5 J/cm ² @ 532nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner