

[Afficher tous les 4 produits de la même famille.](#)

Diode Laser Laboratoire, 3 mW, 670 nm



Stock **#39-569** **3 In Stock**

-

1

+

€294⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-9	€294,00 prix unitaire
Qté 10+	€280,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Caractéristiques du produit

Remarque:

Includes: Users Manual, Power Supply, Warning Label, and Focus Key

Type de Laser:

Diode

Classe CDRH:

IIIa

Propriétés optiques	
670.00	Longueur d'Onde (nm):
±10	Tolérance de Longueur d'Onde (nm):
25	Taille à la Proche Mise au Point (µm):
4 x2	Diamètre du Faisceau (mm):
<0.5	Divergence de Faisceau (mrad):
Red	Couleur:
35mm - ∞	Gamme de Focalisation:

Electrical

3 (±5%)	Puissance de Sortie (mW):
---------	---------------------------

Connectivité matérielle & interfaçage

110/240 V AC (included)	Alimentation d'Énergie:
3.5 - 5 VDC, <50 mA	Alimentation:
Free Space	Type de Sortie:

Conformité réglementaire

Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Conforme	Reach 240:

Description produit

- Modèles du Visible et Proche IR
- Mse au Point de 20mm à l'Infini

Ses fonctions induent la stabilisation de puissance, le circuit de commande intégré, optiques de collimation ajustables par l'utilisateur, indicateur d'émission, atténuateur de rayon et interrupteur électrique on/off (non disponible sur l'unité IR). En raison de sa durée supérieure et de sa taille, c'est un remplacement idéal aux lasers Hélium-Néon ou des sources proche IR dans de nombreuses applications. Des caractéristiques complémentaires sur la non-émission de l'unité IR, nécessité pour la conformité CDRH sont : le contrôle clef (le déplacement désactive le laser), connecteur indépendant, sécurité et temps de retard de 5 secondes entre l'activation laser et la sortie laser actuelle. ***Approximativement 5 fois plus lumineux que le module 670nm.**