


[Afficher tous les 5 produits de la même famille.](#)

Lentille Asphérique Moulée de LightPath 356300 | 4 mm de dia., NA de 0,66, BBAR (350-600 nm)

See More by [Lightpath®](#)



Stock **#83-677** ☒ En Stock

⊖ 1 ⊕

€95,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10

€95,00

Qté 11+

€83,50

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
4.00 ±0.015

Distance Focale EFL (mm): 2.54 @405nm
Ouverture Numérique NA: 0.66
Substrat: 
Longueur d'onde de conception asphérique: 405
Traitement: BBAR (350-600nm)
Spécification du Traitement: R _{abs} <1.0% @ 350 - 600nm
Qualité de Surface: 40-20
Ouverture Utile CA (mm): 3.30
Épaisseur au Bord ET (mm): 0.77
Épaisseur Centrale CT (mm): 1.82 ±0.05
f/#: 0.76
Biseau: Protective bevel as needed
Numéro de Stock des Lentilles Lightpath: 356300
Type: Aspheric Lens
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 350 - 600
Distance de Travail (mm): 1.55
Conjugate Distance: Infinite

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 233: Conforme