

## 405nm, Lame d'Onde $\lambda/2$ en Polymère



Polymer Waveplates (Retarders)

Stock #91-011 3-4 JOURS- 1 + **€431,00****AJOUTER AU PANIER**

Qté 1-5

€431,00

Qté 6+

€345,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

**Traitement:**R<sub>avg</sub> < 0.5% @ 400 - 700nm**Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):**

405

**Diamètre (mm):**

25.00

Substrat:   
[B270](#)

Retard:  
 $\lambda/2$

Épaisseur (mm):  
2.00

Tolérance Épaisseur (mm):  
 $\pm 0.2$

Type:  
Polymer Waveplate

Parallélisme (arcmin):  
3.00

Tolérance Dimensionnelle (mm):  
 $+0.0/-0.2$

Construction:  
Birefringent Polymer Stack

Tolérance de Retard (nm):  
 $\pm 10 @ 405$

Ordre de Retard:  
0

## Conformité réglementaire

RoHS 2015:  
[Conforme](#)

Reach 224:  
[Conforme](#)

Certificate of Conformance:  
[Visionner](#)

---