


TECHSPEC®

Substrat de Miroir Non Traité $\lambda/10$ ZERODUR®, 15 x 15 mm



Stock #71-510 1 In Stock

-

1

+

€84^{.00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-5	€84,00 prix unitaire
Qté 6-25	€67,20 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

!

 Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques du produit

Mirror Substrate

Type:

Propriétés physiques et mécaniques

3.00 ±0.20	Épaisseur (mm):
15.0 x 15.0 +0.00/-0.20	Dimensions (mm):
Commercial Polish	Surface Arrière:
Protective as needed	Biseau:
90	Ouverture Utile (%):
Ground	Bords:
15.00	Longueur (mm):
15.00	Largeur (mm):
30	Parallélisme (arcsec):
Propriétés optiques	
Uncoated	Traitement:
λ/10	Planéité de Surface (P-V):
ZERODUR®	Substrat: ☐
20-10	Qualité de Surface:
Conformité réglementaire	
Visionner	Certificate of Conformance:

DESCRIPTION PRODUIT

- Substrat de précision ZERODUR®
- Planéité de λ/10
- Faible coefficient de dilatation thermique

Les Substrats de Miroir ZERODUR® TECHSPEC® conviennent parfaitement aux applications dans lesquelles les variations de température peuvent être problématiques. Les substrats ZERODUR présentent un coefficient de dilatation thermique (ou CTE pour coefficient of thermal expansion) de ±0,10 x 10-6/°C, soit bien inférieur au CTE de la plupart des types de verres. Grâce à ce faible CTE, les miroirs conservent un front d'onde réfléchi constant même en cas de températures fluctuantes ou en présence de sources lumineuses d'intensité variable. Les Substrats de Miroirs ZERODUR®TECHSPEC® ont des substrats polis de précision avec une planéité de λ/10 et une qualité de surface de 20-10.