

[Afficher tous les 64 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC[®] Film Polarisant Linéaire (XP42-40), 40 mm de dia.



Stock #71-358 20+ In Stock

-

1

+

€24^{.50}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-10	€24,50 prix unitaire
Qté 11-25	€20,10 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

 Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Type:

Linear Polarizer

Remarque:

Polarization axis is parallel to notch on polarizer edge

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):

40.00 +0.0/-0.3

0.40 ±0.05	Épaisseur (mm):
Polarizing Film on PMMA	Construction:
Propriétés optiques	
Uncoated, protective film on both sides	Traitement:
9000:1 (nominal at 555nm)	Rapport d'Extinction:
Polymer Film XP42-40	Substrat: □
Single: 42 ±2 Parallel: 36.4 Crossed: <0.004 (nominal at 555nm)	Transmission (%):
400 - 700	Gamme de Longueur d'Onde (nm):
>99.98 (nominal at 555nm)	Efficacité de la polarisation (%):
42 ±2	Transmission, Single (%):
36.4	Transmission, Parallel (%):
<0.004 (nominal at 555nm)	Transmission, Crossed (%):
Environnement & durabilité	
-10 to +60	Température d'Utilisation (°C):
Conformité réglementaire	
Visionner	Certificate of Conformance:

Description produit

- Transmission élevée de la lumière non polarisée de 400 à 700 nm
- Excellent rapport d'extinction 9000:1
- Disponibles en formats de feuilles
- Options [Haute Température](#) également disponibles


Idéal pour toute une gamme d'applications d'imagerie, le Film Polarisant Linéaire à Contraste Élevé (XP42) dispose d'un excellent rapport d'extinction et d'une transmission élevée de 400 à 700 nm. Ce film polarisant est proposé en différentes épaisseurs. Un film polarisant plus épais possède une rigidité plus grande. Disponible en feuilles, le Film Polarisant Linéaire (XP42) peut être découpé pour l'adapter à tout besoin d'application.

Remarque : Des options personnalisées sont disponibles sur demande.

Devis personnalisés disponibles immédiatement

Si vous avez besoin d'une taille ronde, carrée ou rectangulaire de film polarisant dans des dimensions comprises entre 3 mm et 600 mm, veuillez consulter notre [Outil de devis pour les polariseurs](#). Nous vous fournirons un devis immédiat et nous pourrions vous livrer la pièce aux dimensions souhaitées dans un délai d'environ trois semaines. La page du calculateur comprend une liste complète des tolérances et restrictions de fabrication standard. Pour des polariseurs en polymère entièrement personnalisés en fonction de vos besoins, visitez notre section [Polariseurs en polymère personnalisés](#).

Informations techniques





;