

[Afficher tous les 30 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC[®] Miroir à Angle Droit en N-BK7, 400 - 750 nm (Hypoténuse Traitée), 40,0 mm



Broadband Dielectric Coated Right Angle Mirrors

Stock **#87-394** **9 In Stock**

-

1

+

€343⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-5	€343,00 prix unitaire
Qté 6-25	€275,00 prix unitaire
Qté 26-49	€258,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

i Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Type:

Right Angle Mirror

Propriétés physiques et mécaniques

Ouverture Utile (%):

90

Tolérance Dimensionnelle (mm):

±0.1	
56.60	Longueur de l'Hypoténuse (mm):
40.00	Longueur des Côtés (mm):
Propriétés optiques	
Dielectric	Type de Traitement:
Dielectric Mirror (400-750nm)	Traitement:
400 - 750	Gamme de Longueur d'Onde (nm):
N-BK7	Substrat: □
±2	Tolérance Angulaire (arcmin):
Hypotenuse: R _{avg} >98% @ 400 - 750nm (0 - 45°) R _{avg} >99% @ 400 - 750nm (0°)	Spécification du Traitement:
40-20	Qualité de Surface:
0.5 J/cm2 @ 532nm, 20ns, 20Hz	Damage Threshold, By Design: □
1.25	Power (fringes) @ 632.8nm:
0.50	Irregularity (fringes) @ 632.8nm:
Conformité réglementaire	
Conforme	RoHS 2015:
Conforme	Reach 209:
Visionner	Certificate of Conformance:

Besoin de spécifications différentes ou de modifications ?

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.

Nos capacités comprennent :

- Dimensions, matériaux, traitements, etc. personnalisés
- Qualité de surface et planéité de surface de haute précision
- Tolérances serrées et géométries complexes
- Production évolutive – du prototype à la série

En savoir plus sur nos [capacités de fabrication sur mesure](#) ou soumettre une demande [ici](#).

Description produit

- Réflexion supérieure à 98% sur de larges blages de longueurs d'onde
- Réflectivité élevée pour tous les états de polarisation
- Lumière réfléchie à 90°
- [Miroirs à Angle Droit au Traitement Métallique Standard](#) également disponibles

Les Miroirs à Angle Droit au Traitement Diélectrique à Large Bande (Hypoténuse Traitée) TECHSPEC® sont conçus pour des applications d'orientation de faisceau ou d'alignement de précision, utilisant plusieurs sources laser ou fonctionnant à partir des spectres du visible au proche infrarouge. Ces miroirs disposent d'une réflexion améliorée par rapport aux miroirs au traitement métallique standard, ce qui augmente les performances du système en diminuant les pertes d'énergie. Ces miroirs à angle droit se montent et s'intègrent facilement dans les systèmes optiques. Les Miroirs à Angle Droit au Traitement Diélectrique à Large Bande (Hypoténuse Traitée) TECHSPEC® réfléchissent la lumière à 90° et ont une réflexion supérieure à 98% sur de larges gammes de longueurs d'onde. Ces miroirs sont dotés d'un substrat N-BK7 et sont disponibles dans une variété de longueurs côtés.

Informations techniques




Image above shows light reflecting off the coated hypotenuse.