


[Afficher tous les 395 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC® Lentille Plan-Convexe Traitée YAG-BBAR, 40,0 mm de dia. x 100,0 mm FL



YAG-BBAR Coated Plano-Convex (PCX) Lenses



Stock **#34-187** 3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)

⊖ 1 ⊕

€66,50

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9

€66,50

Qté 10+

€59,75

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
40.00 +0.000/-0.025

Distance Focale EFL (mm): 100.00 @ 587.6nm
Distance Focale Arrière BFL (mm): 95.39
Traitement: YAG-BBAR (500-1100nm)
Spécification du Traitement: R _{abs} <0.25% @ 532nm R _{abs} <0.25% @ 1064nm R _{avg} <1.0% @ 500 - 1100nm
Substrat: ☐ N-BK7
Qualité de Surface: 40-20
Power (P-V) @ 632.8nm: 1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: λ/4
Tolérance Distance Focale (%): ±1
Centrage (arcmin): <1
Épaisseur Centrale CT (mm): 7.00 ±0.10
Épaisseur au Bord ET (mm): 2.97
Rayon R₁ (mm): 51.68
Ouverture Utile CA (mm): 39
f/#: 2
Ouverture Numérique NA: 0.20
Type: Plano-Convex Lens
Biseau: Protective bevel as needed
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 532 - 1100
Damage Threshold, By Design: ☐ 5 J/cm ² @ 532nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme