

[Afficher tous les 7 produits de la même famille.](#)

40mm de Dia. x 200mm EFL, traité NIR II, Lentille DCX N-K5



Stock **#67-671** FIN DE SÉRIE **5 In Stock**

[D'autres traitements](#)

-

1

+

€22^{.75}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€22,75 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

i Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit	
Double-Convex Lens	Type:
Propriétés physiques et mécaniques	
40.00 +0.00/-0.10	Diamètre (mm):
<1	Centrage (arcmin):
Épaisseur Centrale CT (mm):	

8.00 ±0.10	
6.07	Épaisseur au Bord ET (mm):
39	Ouverture Utile CA (mm):
Protective as needed	Biseau:

Propriétés optiques

200.00 @ 587.6nm	Distance Focale EFL (mm):
197.36	Distance Focale Arrière BFL (mm):
NIR II (750-1550nm)	Traitement:
R _{abs} ≤1.5% @ 750 - 800nm R _{abs} ≤1.0% @ 800 - 1550nm R _{avg} ≤0.7% @ 750 - 1550nm	Spécification du Traitement:
N-K5	Substrat: ☐
40-20	Qualité de Surface:
1.5λ	Power (P-V) @ 632.8nm:
λ/4	Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
±1.00	Tolérance Distance Focale (%):
5.00	f/#:
0.10	Ouverture Numérique NA:
750 - 1550	Gamme de Longueur d'Onde (nm):
8 J/cm² @ 1064nm, 10ns	Damage Threshold, By Design: ☐


Conformité réglementaire

Conforme	Reach 224:
Visionner	Certificate of Conformance:

Description produit

- Substrat N-K5
 - Divers traitements anti-reflets (AR)
 - Options PCX et DCX disponibles
- Les lentilles N-K5 sont disponibles en divers diamètres, longueurs focales, de même qu'en format Plano-Convex et Double-Convex. Les traitements anti-reflets, du visible à l'IR proche, les rendent idéales pour des applications diverses et variées.

Informations techniques



Montures compatibles