

40mm Dia. x 200mm FL, traité VIS 0°, Lentille DCX N-K5



Stock **#48-258** FIN DE SÉRIE ☐ **En Stock**

☐ [D'autres traitements](#)

-

1

+

€19,95

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€19,95

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

 Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
40.00 +0.00/-0.10

Distance Focale EFL (mm):
200.00 @ 587.6nm

Distance Focale Arrière BFL (mm):
197.36

Traitement:
VIS 0° (425-675nm)

Spécification du Traitement:

R _{avg} ≤0.4% @ 425 - 675nm
Substrat: ☐ N-K5
Qualité de Surface: 40-20
Power (P-V) @ 632.8nm: 1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: λ/4
Tolérance Distance Focale (%): ±1
Centrage (arcmin): <1
Épaisseur Centrale CT (mm): 8.00 ±0.10
Épaisseur au Bord ET (mm): 6.07
Ouverture Utile CA (mm): 39
f/#: 5.00
Ouverture Numérique NA: 0.10
Type: Double-Convex Lens
Biseau: Protective bevel as needed
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 425 - 675
Damage Threshold, By Design: ☐ 5 J/cm ² @ 532nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 224: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner