

[Afficher tous les 102 produits de la même famille.](#)

Lentille Condenseur Asphérique, 40 mm de dia. x 29,5 mm FL



Stock **#22-845** **20+ In Stock**

[D'autres traitements](#)

-

1

+

€71^{.50}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-10	€71,50 prix unitaire
Qté 11-49	€65,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit	
Condenser Lens	Type:
Propriétés physiques et mécaniques	
40.00 +0.0/-0.2	Diamètre (mm):
≤30	Centrage (arcmin):

36.00	Ouverture Utile CA (mm):
4.04	Épaisseur au Bord ET (mm):
15.50 ±0.30	Épaisseur Centrale CT (mm):
Protective as needed	Biseau:

40.00	Diamètre Asphère (mm):
Convex	Shape of Back Surface:

Propriétés optiques

29.50	Distance Focale EFL (mm):
0.68	Ouverture Numérique NA:

20.89	Distance Focale Arrière BFL (mm):
H-K9L	Substrat: ☐

±8	Tolérance Distance Focale (%):
Uncoated	Traitement:

80-50 (typical)	Qualité de Surface:
0.74	f/#:

67.75	Rayon R ₂ (mm):
Infinite	Conjugate Distance:

Conformité réglementaire

Visionner	Certificate of Conformance:
---------------------------	-----------------------------

Description produit

- Lentilles d’Illumination Moulées
- Conception Asphérique ou Sphérique
- Grandes Ouvertures Numériques

Les lentilles condenseur sont des lentilles conçues pour les applications d’illumination. Dotées de grandes ouvertures et de courtes distances focales, les lentilles condenseur sont couramment utilisées en applications d’émetteur-détecteur, les applications de projection, ou les applications d’illumination de Koehler. Les lentilles condenseur asphériques sont moulées sur la surface asphérique et sont meulées et polies sur la face opposée, offrant une performance supérieure. Les lentilles condenseur plano-convexes (PCX) sont moulées sur les deux faces, ce qui apporte une excellente valeur.

Informations techniques



