

TECHSPEC® 40mm de Dia. x 400mm EFL, traité NIR II, Lentille Biconvexe



Stock **#67-672** FIN DE SÉRIE 3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)

⊖ 1 ⊕

€19,95

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€19,95

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
40.00 +0.0/-0.025

Distance Focale Arrière BFL (mm):
397.35

Distance Focale EFL (mm):
400.00

Traitement: NIR II (750-1550nm)
Spécification du Traitement: R _{abs} ≤1.5% @ 750 - 800nm R _{abs} ≤1.0% @ 800 - 1550nm R _{avg} ≤0.7% @ 750 - 1550nm
Substrat: ☐ N-BK7
Qualité de Surface: 40-20
Power (P-V) @ 632.8nm: 1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: λ/4
Centrage (arcmin): <1
Épaisseur Centrale CT (mm): 8.00
Tolérance Épaisseur Centrale (mm): ±0.10
Épaisseur au Bord ET (mm): 7.03
Rayon R₁=R₂ (mm): 412.09
Ouverture Utile CA (mm): 39.00
f/#: 10.00
Longueur d'Onde à la Focale Donnée (nm): 587.6
Tolérance Distance Focale (%): ±1.00
Ouverture Numérique NA: 0.05
Type: Double-Convex Lens
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 750 - 1550
Damage Threshold, Reference: ☐ 8 J/cm ² @ 1064nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Reach 224: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner