

[Afficher tous les 225 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC® 4mm Dia. x 4mm FL, traité MgF₂, Lentille PCX



Stock **#45-224** ☐ En Stock
[D'autres traitements](#)

1 **€52,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9
€52,00
Qté 10+
€46,75
Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
4.00 +0.0/-0.025

Distance Focale EFL (mm):

4.00 @ 587.6nm
Distance Focale Arrière BFL (mm): 3.06
Traitement: MgF ₂ (400-700nm)
Spécification du Traitement: R _{avg} ≤1.75% @ 400 - 700nm
Substrat: ☐ N-LASF44
Qualité de Surface: 20-10
Power (P-V) @ 632.8nm: 1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: λ/4
Tolérance Distance Focale (%): ±1
Centrage (arcmin): 30-45, typical
Épaisseur Centrale CT (mm): 1.70 ±0.05
Épaisseur au Bord ET (mm): 1.00
Rayon R₁ (mm): 3.21
Ouverture Utile CA (mm): 3.6
f/#: 1
Ouverture Numérique NA: 0.50
Type: Plano-Convex Lens
Biseau: Protective bevel as needed
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 400 - 700
Damage Threshold, By Design: ☐ 10 J/cm ² @ 532nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 209: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner