

Laser Clé en Main à Prix Économique, 405 nm, 50 mW



Low Cost Turnkey Laser & Power Supply (Included)



Stock #35-069 3-4 JOURS

− 1 + **€3.125,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9

€3.125,00

Qté 10+

€2.813,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Puissance de Sortie (mW):

50

Stabilité de Pointage après Échauffement (mrad/°C):

<0.05

Polarisation:

>50:1

Stabilité de Puissance (%):

<2% RMS over 4 hours

Dimensions (mm):

143.5 x 73.0 x 46.2

Longueur d'Onde (nm):

405.00

Qualité Mode, M²:

<1.5

Tolérance de Longueur d'Onde (nm):

±5

Alimentation d'Énergie:

153.0 x 155.0 x 92.0

Temps d'Échauffement (minutes):

<10

Alimentation:

85-264VAC

Fréquence de Modulation (kHz):

1-10

Diamètre du Faisceau (mm):

2.5

Type de Sortie:

Free Space

Type de Laser:

Diode

Divergence de Faisceau (mrad):

<0.5

Classe CDRH:

IIIb

Couleur:

Violet

Beam Height from Base Plate (mm):

24.8

Temps Moyen entre Défaillances MTF (Heures):

>10,000

Conformité réglementaire

RoHS 2015:[Conforme](#)**Certificate of Conformance:**[Visionner](#)**Reach 233:**[Conforme](#)