

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® 40 X 40mm Goniometre Filetage Imperial, Rayon 60mm



40mm, 60mm Radius, English Goniometer

Stock #66-526 3-4 JOURS



1



€492,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-2

€492,00

Qté 3+

€429,40

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Type de Mouvement:
Goniometer

Mécanisme:
Lead Screw

Type:
English

Taille de Plateau (mm): 40 x 40
Course (°): ±10
Construction: Brass Stage
Pas de Vis-Mère (mm): 0.5
Capacité de Charge (kg): 3
Filetage: (1) ¼-20, (4) 6-32, (8) 2-56
Rayon R (mm): 60
Résolution (arcmin): 5
Taille de Plateau (pouces): 1.57 x 1.57
Poids (kg): 0.3

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 233: Conforme