

TECHSPEC® 40 x 40mm Goniomètre Filetage Impérial, Rayon 82mm



TECHSPEC® Goniometers



Stock **#66-527** 3-4 JOURS

- 1 +

€527,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-2

€527,00

Qté 3+

€459,60

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Type de Mouvement:
Goniometer

Mécanisme:
Lead Screw

Type: English
Taille de Plateau (mm): 40 x40
Course (°): ±10
Construction: Brass Slage
Pas de Vis-Mère (mm): 0.5
Capacité de Charge (kg): 3
Filetage: (1) ¼-20, (4) 6-32, (8) 2-56
Rayon R (mm): 82
Résolution (arcmin): 5
Taille de Plateau (pouces): 1.57 x 1.57
Poids (kg): 0.3

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 233: Conforme