

40mm Dia. x 200mm FL, traité MgF₂, Lentille DCX N-K5



Stock **#32-911** FIN DE SÉRIE **20+ In Stock**

D'autres traitements

-

1

+

€23^{.25}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€23,25 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit	
Double-Convex Lens	Type:
Propriétés physiques et mécaniques	
40.00 +0.00/-0.10	Diamètre (mm):
<1	Centrage (arcmin):
Épaisseur Centrale CT (mm):	

8.00 ±0.10	
6.07	Épaisseur au Bord ET (mm):
39	Ouverture Utile CA (mm):
Protective as needed	Biseau:

Propriétés optiques	
200.00 @ 587.6nm	Distance Focale EFL (mm):
197.36	Distance Focale Arrière BFL (mm):
MgF ₂ (400-700nm)	Traitement:
R _{avg} ≤1.75% @ 400 - 700nm	Spécification du Traitement:
N-K5	Substrat: ☐
40-20	Qualité de Surface:
1.5λ	Power (P-V) @ 632.8nm:
λ/4	Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
±1	Tolérance Distance Focale (%):
5.00	f/#:
0.10	Ouverture Numérique NA:
400 - 700	Gamme de Longueur d'Onde (nm):
10 J/cm ² @ 532nm, 10ns	Damage Threshold, By Design: ☐


Conformité réglementaire	
Conforme	Reach 224:
Visionner	Certificate of Conformance:

Description produit

- Substrat N-K5
- Divers traitements anti-reflets (AR)
- Options PCX et DCX disponibles

Les lentilles N-K5 sont disponibles en divers diamètres, longueurs focales, de même qu'en format Plano-Convex et Double-Convex. Les traitements anti-reflets, du visible à l'IR proche, les rendent idéales pour des applications diverses et variées.

Informations techniques



Coating Curves

Montures compatibles

