

[Afficher tous les 7 produits de la même famille.](#)

40mm Dia. x 200mm FL, non traité, Lentille DCX N-K5



Stock **#32-910** FIN DE SÉRIE **20+ In Stock**

[D'autres traitements](#)

-

1

+

€22^{.50}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€22,50 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

i Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit	
Double-Convex Lens	Type:
Propriétés physiques et mécaniques	
40.00 +0.00/-0.10	Diamètre (mm):
<1	Centrage (arcmin):
Épaisseur Centrale CT (mm):	

8.00 ±0.10	Épaisseur au Bord ET (mm):
6.07	
39	Ouverture Utile CA (mm):
	Biseau:
Protective as needed	

Propriétés optiques

200.00 @ 587.6nm	Distance Focale EFL (mm):
197.36	Distance Focale Arrière BFL (mm):
Uncoated	Traitement:
N-K5	Substrat: ☐
40-20	Qualité de Surface:
1.5λ	Power (P-V) @ 632.8nm:
λ/4	Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
±1	Tolérance Distance Focale (%):
5.00	f/#:
0.10	Ouverture Numérique NA:
330 - 2500	Gamme de Longueur d'Onde (nm):


Conformité réglementaire

Visionner	Certificate of Conformance:
-----------	-----------------------------

Description produit

- Substrat N-K5
 - Divers traitements anti-reflets (AR)
 - Options PCX et DCX disponibles
- Les lentilles N-K5 sont disponibles en divers diamètres, longueurs focales, de même qu'en format Plano-Convex et Double-Convex. Les traitements anti-reflets, du visible à l'IR proche, les rendent idéales pour des applications diverses et variées.

Informations techniques



Montures compatibles