

[Afficher tous les 7 produits de la même famille.](#)

40mm Dia. x 200mm FL, traité VIS 0°, Lentille DCX N-K5



Stock **#48-258** FIN DE SÉRIE **2 In Stock**

☐ [D'autres traitements](#)

-

1

+

€22^{.75}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€22,75 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

 Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

	Type:
Double-Convex	Lens

Propriétés physiques et mécaniques

40.00 +0.00/-0.10	Diamètre (mm):
<1	Centrage (arcmin):
	Épaisseur Centrale CT (mm):

8.00 ±0.10	
6.07	Épaisseur au Bord ET (mm):
39	Ouverture Utile CA (mm):
Protective as needed	Biseau:

Propriétés optiques

200.00 @ 587.6nm	Distance Focale EFL (mm):
197.36	Distance Focale Arrière BFL (mm):
VS 0° (425-675nm)	Traitement:
R _{avg} ≤0.4% @ 425 - 675nm	Spécification du Traitement:
N-K5	Substrat: ☐
40-20	Qualité de Surface:
1.5λ	Power (P-V) @ 632.8nm:
λ/4	Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
±1	Tolérance Distance Focale (%):
5.00	f/#:
0.10	Ouverture Numérique NA:
425 - 675	Gamme de Longueur d'Onde (nm):
5 J/cm² @ 532nm, 10ns	Damage Threshold, By Design: ☐


Conformité réglementaire

Conforme	RoHS 2015:
Conforme	Reach 224:
Visionner	Certificate of Conformance:

Description produit

• Substrat N-K5
• Divers traitements anti-reflets (AR)
• Options PCX et DCX disponibles
Les lentilles N-K5 sont disponibles en divers diamètres, longueurs focales, de même qu'en format Plano-Convex et Double-Convex. Les traitements anti-reflets, du visible à l'IR proche, les rendent idéales pour des applications diverses et variées.

Informations techniques



Coating Curves

Montures compatibles

