

430 nm CWL, 10 nm FWHM, 11,8 mm de Diamètre non Monté



Bandpass Interference Filters

Stock **#43-056** FIN DE SÉRIE 3-4 JOURS

-

1

+

€14,95

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€14,95

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

! Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
11.80 ±0.15

Densité Optique OD:
≥3.0

Ouverture Utile CA (mm):
>9.2

Longueur d'Onde Centrale CWL (nm):
430.00

Tolérance de la Longueur d'Onde Centrale (nm):

±2
Largeur à Mi-Hauteur FWHM (nm): 10.00
Tolérance de la Largeur Max à Mi-Hauteur FWHM (nm): ±2
Transmission Min. (%): ≥40
Température d'Utilisation (°C): -50 to +75
Traitement: Traditional Coated
Qualité de Surface: 80-50
Épaisseur (mm): 4.80
Tolérance Épaisseur (mm): ±0.5
Type: Bandpass Filter
Applications Typiques: Ar emission
Gamme de Blocage (nm): 200 - 1200
Sensibilité Angulaire: Intended for Collimated Input

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner