

TECHSPEC® 40mm Dia x 450mm FL, VIS 0° Bords Noircis, Lentille Achromatique



Stock **#49-282-INK** [CONTACT](#)

[D'autres traitements](#)



1



€178,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€178,00

Qté 6+

€142,50

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
40.00 ±0.025

Distance Focale EFL (mm):

450.00
Tolérance Distance Focale (%): ±1
Distance Focale Arrière BFL (mm): 445.69
Longueur d'Onde à la Focale Donnée (nm): 587.6
Ouverture Utile CA (mm): 39.00
Centrage (arcmin): <1
Épaisseur Centrale CT (mm): 10.00 ±0.20
Épaisseur Centrale CT 1 (mm): 6.00 ±0.10
Épaisseur Centrale CT 2 (mm): 4.00 ±0.10
Rayon R ₁ (mm): 279.60
Rayon R ₂ (mm): -199.51
Rayon R ₃ (mm): -579.39
Épaisseur au Bord ET (mm): 8.94
Substrat: □ N-BK7 / N-SF5
Qualité de Surface: 40-20
f/#: 11.25
Ouverture Numérique NA: 0.04
Traitement: VIS 0° (425-675nm)
Spécification du Traitement: R _{avg} ≤0.4% @ 425 - 675nm
Power (P-V) @ 632.8nm: 1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: λ/4
Biseau: Protective bevel as needed
Type: Achromatic Lens
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 425 - 675

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner