

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® 447 nm Filtre PB, 60nm Largeur de Bande, Blocage OD6, 12,5mm Dia



Stock #84-079 ☒ En Stock

1 €249,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€249,00

Qté 6+

€207,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
12.50 +0.00/-0.10

Angle d'Incidence (°):
0 ±5

Largeur de Bande (nm):
60.00

Gamme de Blocage OD 6 (nm): 490 - 800
Densité Optique OD: ≥6.0
Ouverture Utile CA (mm): 8.69
Longueur d'Onde Centrale CWL (nm): 447.00
Largeur à Mi-Hauteur FWHM (nm): 65.00
Substrat: Fused Silica (Coming 7980)
Transmission Min. (%): 93
Traitement: Hard Coated
Qualité de Surface: 60-40
Tolérance Épaisseur (mm): ±0.1
Transmission (%): 93.00
Type: Bandpass Filter
Gamme de Blocage (nm): 250 - 1100
Construction: Mounted in Black Anodized Ring
Front d'Onde Transmis, RMS: <i>λ</i> /4 (prior to coating)
Fluorophore Compatible: DAPI Emission / BFP & GFP Emission
Durabilité Environnementale: Humidity per ML-STD-810H, Section 507.6 Temperature per ML-STD-810H, Section 501.7 and 502.7
Résistance Physique: Adhesion per ML-PRF-13830B, Section C.4.5.12 Moderate abrasion per ML-PRF-13830B, Section C.4.5.11 Cleaning per ML-C-48497A Section 4.5.4.2
Épaisseur de Monture (mm): 3.5 ±0.1
Épaisseur du Substrat (mm): 2.00 ±0.25

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 240: Conforme