

45° Angle de Dispersion, Lentille Génératrice Raie Laser



Powell Lenses

Stock **#43-474**

FIN DE SÉRIE

15 In Stock

-

1

+

€249²⁵

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-5	€249,26 prix unitaire
Qté 6-25	€206,00 prix unitaire
Qté 26-49	€199,82 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

!

 Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques du produit

Beam Shaping Lens


Type:

Propriétés physiques et mécaniques	
8.90 +0.00/-0.15	Diamètre (mm):
8.90 +0.00/-2.00	Hauteur (mm):
Propriétés optiques	
N-SF6	Substrat: 
VIS-NIR (450-900nm)	Traitement:
450 - 900	Gamme de Longueur d'Onde (nm):
BBAR @ 450 - 900nm	Spécification du Traitement:
1.805	Indice de Réfraction (n _d):
45.00	Angle d'Ouverture:
Conformité réglementaire	
Conforme	RoHS 2015:
Conforme	Reach 224:
Visionner	Certificate of Conformance:

DESCRIPTION PRODUIT

- Idéales pour les applications d'alignement et de vision industrielle
- Nombreux angles d'ouverture disponibles
- Produisent une raie Uniforme et droite

Les Lentilles de Powell, également connues sous le nom de lentilles génératrices raie laser, sont optimisées pour un faisceau laser de 0,8 mm de diamètre. Les lentilles à traitement VIS-NIR convertissent les faisceaux laser en raies droites et uniformes. Contrairement aux lentilles cylindriques, qui créent un faisceau de profil gaussien dont l'énergie est plus importante au centre qu'au bord, les lentilles de Powel apportent une distribution d'énergie uniforme sur toute la longueur de la raie. Les lentilles de Powell sont idéales pour les applications d'alignement et de vision industrielle. Ces lentilles sont proposées avec plusieurs angles d'ouverture et ont un diamètre de 8,90 mm.



INFORMATIONS TECHNIQUES

