

Lentille Condenseur Asphérique Traitée MgF₂, 40 mm de diamètre x 28,5 mm FL



Stock **#15-539** CONTACT

☐ [D'autres traitements](#)

-

1

+

€80^{,34}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-10	€80,34 prix unitaire
Qté 11-49	€70,04 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques du produit

Type:
Condenser Lens

Propriétés physiques et mécaniques


40.00 +0.2/-0.2	Diamètre (mm):
≤25	Centrage (arcmin):
34	Ouverture Utile CA (mm):
2.0	Épaisseur au Bord ET (mm):
15.00 ±0.25	Épaisseur Centrale CT (mm):
Protective as needed	Biseau:
36.0	Diamètre Asphère (mm):
Plano	Shape of Back Surface:
Propriétés optiques	
28.50	Distance Focale EFL (mm):
0.63	Ouverture Numérique NA:
18.7	Distance Focale Arrière BFL (mm):
B270	Substrat: ☐
±7	Tolérance Distance Focale (%):
MgF ₂ (400-700nm)	Traitement:
R _{avg} ≤ 1.75% @ 400 - 700nm	Spécification du Traitement:
80-50 (typical)	Qualité de Surface:
0.8	f#:
Plano	Rayon R ₂ (mm):
400 - 700	Gamme de Longueur d'Onde (nm):
Infinite	Conjugate Distance:
Conformité réglementaire	
Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Conforme	Reach 235:


DESCRIPTION PRODUIT

- Lentilles d'Illumination Moulées
- Conception Asphérique ou Sphérique
- Grandes Ouvertures Numériques

Les lentilles condenseur sont des lentilles conçues pour les applications d'illumination. Dotées de grandes ouvertures et de courtes distances focales, les lentilles condenseur sont couramment utilisées en applications d'émetteur-détecteur, les applications de projection, ou les applications d'illumination de Koehler. Les lentilles condenseur asphériques sont moulées sur la surface asphérique et sont meulées et polies sur la face opposée, offrant une performance supérieure. Les lentilles condenseur plano-convexes (PCX) sont moulées sur les deux faces, ce qui apporte une excellente valeur.

INFORMATIONS TECHNIQUES





COATING CURVES

MONTURES COMPATIBLES