


[Afficher tous les 6 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC[®] 4mm Diamètre x 4mm Longuer, N-LaSFN9, Lentille Demi Tambour



Stock **#46-531** FIN DE SÉRIE **5 In Stock**

-

1

+

€24^{.25}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€24,25 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

i Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Type:

Half-Drum Lens

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):

4.00

Longueur (mm):

4.00

Tolérance Longueur (µm):

±30

2.50	Rayon R (mm):
+0/-1.5	Tolérance Rayon (µm):
+0/-50	Tolérance Diamètre (µm):

Propriétés optiques

N-LASF9	Substrat: □
Uncoated	Traitement:
380 - 2500	Gamme de Longueur d'Onde (nm):
1.850	Indice de Réfraction (n _d):
40-20	Qualité de Surface:

Conformité réglementaire

Visionner	Certificate of Conformance:
-----------	-----------------------------


Description produit

• Plus facile à Monter et à Manipuler que les Lentilles Billes Standard

Les lentilles tambour sont des sphères en verre, axialement au sol pour procurer une surface montée. La circonférence D simplifie l'utilisation manuelle associée aux lentilles billes. Idéales pour des transmissions optiques en communications de fibre. Les lentilles cylindriques de type B ont une surface plane polie pour un contact direct de la fibre et performe comme des lentilles PCXalongées.

Informations techniques

D	Radius R	Length	Length L2	Stock No.
Type A Drum Lenses				
2mm	1.25mm	2.5mm	1.5mm	#45-548
				#45-739
				#45-836
				#45-663
				#45-743
2.4mm	1.5mm	3mm	1.8mm	#45-549
				#45-837
				#45-664
				#45-744
3.2mm	2mm	4mm	2.4mm	#45-550
				#45-741
				#45-838
				#45-665
				#45-745
4mm	2.5mm	5mm	3mm	#45-551
				#45-839
				#45-742
				#45-666
Type B Half-Drum Lenses				
2mm	1.25mm	2mm	1.5mm	#46-524
				#46-528
2.4mm	1.5mm	2.4mm	1.8mm	#46-525
				#46-529
3.2mm	2mm	3.2mm	2.4mm	#46-526
				#46-530
4mm	2.5mm	4mm	3mm	#46-527
				#46-531



Sur mesure

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.

Nos capacités comprennent :

- Dimensions, matériaux, traitements, etc. personnalisés
- Qualité de surface et planéité de surface de haute précision
- Tolérances serrées et géométries complexes
- Production évolutive – du prototype à la série

En savoir plus sur nos [capacités de fabrication sur mesure](#) ou soumettre une demande [ici](#).