

[Afficher tous les 12 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC®

Platine Inclinée Métrique Micromètre, 40mm



TECHSPEC® Tip-Tilt Stages



Stock #66-547 14 In Stock

-

1

+

€465<sup>00</sup>

AJOUTER AU PANIER

| Prix sur Quantité |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Qté 1-2           | €465,00 prix unitaire            |
| Qté 3+            | €406,10 prix unitaire            |
| Need More?        | <a href="#">Demande de Devis</a> |

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Type:

Metric

Propriétés physiques et mécaniques

Type de Mouvement:

Tip-Tilt

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| 40 x40          | Taille de Plateau (mm):     |
| ±3              | Course (°):                 |
| Aluminium Stage | Construction:               |
| 2               | Capacité de Charge (kg):    |
| 74              | Résolution (arcsec):        |
| 1.57 x 1.57     | Taille de Plateau (pouces): |
| 0.15            | Poids (kg):                 |

### Connectivité matérielle & interfaçage

|                  |            |
|------------------|------------|
| Metric Mcrometer | Mécanisme: |
|------------------|------------|

### Filetage & montage

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| (1) M6 x 1, (4) M3 x0.5, (6) M2 x0.4 | Filetage: |
|--------------------------------------|-----------|

### Conformité réglementaire

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Dispensé         | RoHS 2015:                  |
| Visionner        | Certificate of Conformance: |
| Contains SVHC(s) | REACH 241:                  |

## Description produit

[Bottom adapter plate](#), sold separately, is required to mount 30mm and 40mm stages to a standard breadboard.

- Versions métriques et impériales disponibles
- Contrôle de l'inclinaison dans deux axes (mouvement cinématique)
- Mcromètre de précision
- Conçus pour s'intégrer avec d'autres Platines TECHSPEC®

Nos Platines d'Inclinaison TECHSPEC® sont disponibles en quatre formats de platines différents, allant de 30 à 70 mm carré. Chaque taille est proposée en version métrique ou impériale et dispose d'un mouvement micrométrique de précision qui assure la répétabilité du mouvement. Chaque platine est conçue pour s'intégrer aux composants TECHSPEC®, ce qui améliore encore la flexibilité et permet à l'utilisateur de créer un nombre illimité d'axes dans différentes configurations. Les Platines d'Inclinaison TECHSPEC sont idéales pour contrôler l'inclinaison des optiques et tiges de montage. Une [platine adaptatrice inférieure](#), vendue séparément, est nécessaire pour monter les platines de 30 mm et 40 mm à une table de laboratoire.

## Informations techniques

